

## Esimerkkejä hätäsuihku erittelyistä suunnitelmiin:

### 1. Tila varustetaan yhdistelmäsuihkulla jossa silmä/kasvosuihku suojakannella

#### Lattiamalli:

Krusman 3888 LVI: 641 8536

Krusman 3888-00 (Aisi 316) LVI: 641 8537

#### Termostaattisekoitin

Krusman 3845 (90 l/min) LVI: 641 8573

- hätäsuihku 76 l/min

- silmä/kasvosuihku 28 l/min

- vesiliitäntä suihku DN25

- viemäriliitäntä DN32

- vesiliitännät sekoitin DN20



### 2. Tila varustetaan yhdistelmäsuihkulla jossa silmä/kasvosuihku suojakannella

#### Seinämalli:

Krusman 3889 LVI: 641 8538

Krusman 3888-00 (Aisi 316) LVI: 641 8539

#### Termostaattisekoitin

Krusman 3845 (90 l/min) LVI: 641 8573

- hätäsuihku 76 l/min

- silmä/kasvosuihku 28 l/min

- vesiliitäntä DN25

- viemäriliitäntä DN32

- vesiliitännät sekoitin DN20



### 3. Ulkotila varustetaan eristetyllä ja lämmitetyllä yhdistelmäsuihkulla

Oletuksena vapaasti seisova malli (saatavana myös seinämällinä)

Krusman 3819 LVI: 641 8532

Krusman 3819-00 (Aisi 316) LVI: 641 8533

Krusman 3819 EX (ex-tilat 1/2) LVI: 641 8534

Krusman 3819-00 EX (Aisi&EX) LVI: 641 8535

#### Termostaattisekoitin:

Krusman 3843 (190 l/min) LVI: 641 8574

- hätäsuihku 170 l/min

- silmä/kasvosuihku 28 l/min

- vesiliitäntä DN25

- sähköliitäntä 230 VAC 10A

- vesiliitännät sekoitin DN25



4. Tila varustetaan yhdistelmäsuihkulla jossa silmä/kasvosuihku suojakannella ja integroitu sekoitin  
Lattiamalli:

Krusman 3882 LVI: 641 8554

Krusman 3882-00 (Aisi 316) LVI: 641 8555

Seinämalli:

Krusman 3880 LVI: 641 8550

Krusman 3880-00 (Aisi 316) LVI: 641 8551

- hätäsuihku 76 l/min

- silmä/kasvosuihku 28 l/min

- viemäriiitettä DN32

- vesiliitännät sekoitin DN20



Hätäsuihkun käytöstä on aina suotavaa saada tieto valvontajärjestelmään!

5. Virtauksen perustuva hälytys putkikoon mukaan lajiteltuna

Krusman SP-G20 (DN20) LVI: 641 7515

Krusman DW-R (DN25) LVI: 641 7509

Krusman SP-GA (DN25-40) LVI: 641 7516



6. Venttiilin käyttöön perustuva hälytys

Krusman IG-5533 LVI: 641 7512

- Rajakytkin induktiivinen auki/kiinni

Krusman XCK-M106 LVI: 641 7514

- Rajakytkin mekaaninen auki/kiinni

Krusman KND605 LVI: 641 7513

- Rajakytkin EX-tiloihin auki/kiinni



Mikäli tilassa tarvitaan silmähuuhtelua paikassa johon ei kiinteää linjaa tule voidaan se varustaa säiliösuikulla joka takaa standardien mukaisen 15-minuutin huuhtelun.

7. Kannettava & seinäkiinnitteinen silmäsuihku 60-litran säiliöllä. Antibakteerinen KN1540BA liuos takaa 6 kk säilymisajan kertatäytölle

Krusman KN1540 LVI:641 8578

Krusman KN1540BA LVI:641 8579

